

品番：EA814RA-32

品名：AC100V/30Wx2灯 作業灯/LED(スタンド付)



販売価格	45,000円(税抜)／49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜)／49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/05 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

電源	AC100V (50/60Hz兼用)	電球	30W、LED球×2個
明るさ	2700ルーメン×2個	本体サイズ	225×120×185(H)mm
高さ	760～2,000mm	重量	7.2kg
電線仕様	PVC0.75mm ² ×3心	防水性能	IP65
コード長	5m		

代替品

	品番	EA814RE-330
	コメント	AC100V/30Wx2個 3,000ルーメンx2個

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.