品番：EA814RD-5

品名：[充電式] 作業灯/LED

販売価格	7,600円（税抜）／ 8,360円（税込）			
カタログ価格	7,600円（税抜）／8,360円(税込)			
在庫数	最新在庫：16　（2025/05/12 18:44現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2100ページ			





バッテリーはUSB給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます

仕様

電源	リチウムイオン電池	光源	COB-LEDチップ
明るさ	強：1200ルーメン 中：600ルーメン 弱：300ルーメン	連続使用時間	強：約3時間 中：約6時間 弱：約12時間
本体サイズ	165×130×270mm	重量	1.3kg
バッテリー	7.4V 5200mAh	充電時間	5時間
防水性能	IP65	付属品	ACアダプター、DC12Vシガーソケット
最大1200ルーメン！バッテリーは取り外してモバイルバッテリーとしても使える！3段階調光充電式LED作業灯			
ハンドルがフック状でパイプなどに引掛けて使用できます。			
バッテリー取り外し可能			
バッテリーはUSB給電機能付で、取り外してモバイルバッテリーとしても使用可能			
バッテリーインジケーター付			
軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム			

ヘッド部分角度調整可能

代替品

品番　EA814KB-1A

コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.