

品番：EA814RT-12

品名：[充電式] 作業灯/LED(スタンド 付)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 51,500円(税抜)／ 56,650円(税込)     |      |    |  |
| カタログ価格  | 51,500円(税抜)／56,650円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 （2025/05/24 21:06現在） |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 2101ページ                      |      |    |  |



仕様

|                                                   |                                                                                   |         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                              | TJMデザイン (TaJlma)                                                                  | 型番      | ※ESCOオリジナルセット品                                                                             |
| 電源                                                | AC100V(50/60Hz)、<br>またはリチウムイオン電池                                                  | 電球      | COBLED球1灯                                                                                  |
| 充電時間                                              | 約4時間                                                                              | サイズ     | 本体:319×82×206(H)mm                                                                         |
| 高さ                                                | 850～2000mm                                                                        | コード長    | 5m                                                                                         |
| 重量                                                | 本体:2.8kg<br>スタンド:4.7kg                                                            | 機能      | 角度調整(90°)、<br>5段階調光式、<br>フリッカー対策回路、<br>Bluetooth対応スピーカー内蔵、<br>USB出力ポート(5V・1A)、<br>キャリーハンドル |
| 防水性能                                              | IP65                                                                              | 明るさ(lm) | 4000(最強)～800(最弱)                                                                           |
| 連続点灯                                              | 約1.5時間(4000lm)、<br>約2時間(3200lm)、<br>約3時間(2400lm)、<br>約4時間(1600lm)、<br>約8時間(800lm) | 消費電力    | 64.8W                                                                                      |
| 建設現場や倉庫作業に                                        |                                                                                   |         |                                                                                            |
| Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。 |                                                                                   |         |                                                                                            |
| ACアダプター付                                          |                                                                                   |         |                                                                                            |

---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.