

品番 : EA814RT-2

品名 : [充電式] 作業灯/LED



販売価格	37,200円(税抜) / 40,920円(税込)		
カタログ価格	37,200円(税抜) / 40,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2101ページ		



建設現場・倉庫向けLEDワークライト

仕様

メーカー	TJMデザイン(Tajima)	型番	LE-R401
明るさ(lm)	4000(最強)~800(最弱)	連続点灯	約1.5時間(明るさ4000lm)、 約2時間(明るさ3200lm)、 約3時間(2400lm)、 約4時間(1600lm)、 約8時間(800lm)
電源	AC100V(50/60Hz)	電池	リチウムイオン電池
電球	COBLED球1灯	充電時間	約4時間
サイズ	319×82×206(H) mm	重量	2.8kg
機能	角度調整(90°)、 5段階調光式、 フリッカー対策回路、 Bluetooth対応スピーカー内蔵、 USB出力ポート(5V・1A)、 キャリーハンドル	防水性能	IP65
消費電力	64.8Wh(10.8V/6000mAh)		

最大4000lm。フラッドライト※：調色用の人工太陽灯として使えるレベルの高演色 フラッドライトの採用により、塗装色や多芯線ケーブル色などが識別しやすくなります

フリッカー対策回路を搭載。明るさを落としてもチラツキがありません

現場で聴ける！スピーカー搭載ワークライト

Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。

低音が響く高音質パッシブラジエーター型スピーカーを二基搭載。実用最大出力：10W×2

USB出力ポート搭載。5V1A出力で一般的なスマートフォンなどを充電可能、ライトOFF時にもモバイルバッテリーとして使えます。

作業場所に合わせて使える三脚とマグネットベースをオプションで用意

ACアダプター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.