

品番：EA814ZA-11A

品名：0.7 - 1.7m 作業灯スタンド

	販売価格	8,850円(税抜)／9,735円(税込)		
	カタログ価格	8,850円(税抜)／9,735円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/03 13:52現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	S-001
伸長時	1715mm	縮長時	735mm
作業灯取付数	最大1個	重量(g)	3400
積載荷重	10kg	パイプ厚	1.0mm
材質	本体:スチール 脚ゴム:ゴム	付属品	T型金具
サイズ	1010(W)×735～1715(H)mm 折りたたみ時:200(W)×765(H)mm	色	シルバー
積載荷重10kgまで、735mm～1715mm、軽量3.4kg、折りたたんで収納もスッキリ！			
別売のEA814ZA-18を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。			

代替品

	品番 EA814ZA-13 コメント サイズご確認下さい
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.