


品番：EA814ZA-12

品名：1.3 - 2.0m 作業灯スタンド



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2054ページ		



カタログ訂正 26/05/27 伸長時/縮長時の訂正。誤:2070mm/1250mm、正:2040mm/1316mm(No.57 9025)

仕様

メーカー	日動工業	型番	S-02
サイズ	1140(W)×1316~2040(H)mm	折りたたみ時サイズ	160(W)×1520(H)mm
パイプ厚	2.0mm	積載荷重	25kg(最大)
作業灯取付数	1個	材質	本体:スチール 脚ゴム:ゴム
重量	7kg		

折りたたんでスッキリ収納可能です。

落下防止ピン付、コイルスプリング内蔵

別売のフラットバー(EA814ZA-18)を併用することで、2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。

代替品



品番 EA814ZA-60

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.