

品番：EA815-11

品名：3.5mm<sup>2</sup>x2.5m 充電リール(EV・PHEV用)



販売価格	94,500円(税抜) / 103,950円(税込)		
カタログ価格	94,500円(税抜) / 103,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0273ページ		



#### 仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SES-3EVA
リール設置場所	屋内	コード長	コード1次側(入力側): 1m コード2次側(出力側): 2.5m
電線仕様	3.5mm <sup>2</sup> x3心	定格電圧	AC250V
定格電流	20A	コードカラー	ブラック
先端形状	1次側(入力側): 接地2P20A引掛キャップ 2次側(出力側): EVコンセント形状(ロック機構付)	使用温度範囲	-5~50℃
サイズ	290x175x314(H)mm	重量	5.0kg
ロック機構	ラチェット式	付属品	・取付ベース×1 ・十字穴付ナベ小ねじ(M6×20mm)×4 ・蝶ナット(M6)×1 ・スプリングナット(M6)×4 ・スプリングワッシャー(M6)×1

EV・PHEVの電力供給専用リール

天井・側面設置可能

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負

荷の軽減に繋がります。

ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計

通電をお知らせするパイロットランプ付き

ロック機構付で抜けにくいコンセント形状

リール本体を分解せずに、ホースの交換が可能

※分電盤から1次側施工コンセントまでの回路は必ず専用回路とし、高感度高速型20A漏電ブレーカー(15mA/0.1sec作動)を設置してください。

また、先端コンセントの水濡れや破損を防止するため、取付高さをFL+3500mm(取付ベース板)としてください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.