

品番：EA815BD-30A

品名：AC125V/15A/30m コードリール(接地付)



販売価格	36,900円(税抜)／ 40,590円(税込)		
カタログ価格	36,900円(税抜)／40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/04 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	GT-301KXS
コンセント定格	2P・15A・125V 接地付	コンセント数	4個
許容電流	15A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCTソフトケーブル2.0mm ² ×3心
コード長	30m	サイズ	307(W)×213(D)×367(H)mm
重量	7.9kg		

接地付とび出しプラグ付
防塵キャップ付
サーモカット(電線溶解防止)機能付
温度センサー付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。
手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。
電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。
ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。
無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計。
配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線の緩みやたるみを解消します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.