



品番：EA815BF-55

品名：AC100V/15A/27+3m コードリール(漏電遮断器/アース)



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0871ページ		



漏電遮断器の仕様
● 漏電遮断器専用、漏電保護のみ
● 電線温度異常検知保護機能付
→ 漏電・過負荷(ほし)遮断時、
温度センサーで復帰

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	DGBM-130K
コード長	27m+一次側3m	電線仕様	VCTソフトム2.0mm ² ×3心(接地付)
定格電圧	100V	定格電流	5A(全巻時) 15A(全延時)
コンセント形状	本体:2P(接地付)×2個 二次側:2P(接地付)×3個	漏電遮断器	過負荷付
許容電流	15A	漏電感度電流	15mA
温度センサー	有	サイズ	329(W)×274(D)×329(H)mm
重量	11kg		

省スペースでまとめて収納!段積み可能なコードリール(コンセント引出しタイプ)

電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)

コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引出しタイプ」
引き出しコンセントは、防雨キャップ付の防雨仕様です。

先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。
ホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。

漏電遮断器付(防塵カバー付)

床を傷つけない段積み用金具保護カバー

全ての段積みリールシリーズで段積み可能
※安全のため、段積みは5段までとしてください。

ニュートビプラグ付

電源パイロットランプ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.