


品番：EA815BF-55

品名：AC125V/15A/27+3m コードリール(漏電遮断器/アース)



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0871ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	DGBM-130K
サイズ	329(W)×274(D)×329(H)mm	重量	11 kg
定格電流	5A	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
コンセント数	本体2個、二次側3個	コード長	27m
電線仕様	VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心	1次側電線長	3m

★電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付

コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引出しタイプ」

先端コンセントは防雨型なので雨中や水がかかる場所でも安心です。

床を傷つけない段積み用金具保護カバー

全ての段積みリールシリーズで5台まで段積みできます。

許容電流	15A		
------	-----	--	--

コンセント防塵キャップ付

ニュートビプラグ付

コンセント防塵キャップ(本体)、コンセント防雨キャップ(2次側)、電源パイロットランプ付

コンセントだけを手元まで持って行ける、コンセント引出しタイプ

漏電遮断器付

漏電感度電流

15mA

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.