

品番 : EA815BF-7

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨・漏電遮断器付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 39,800円(税抜) / 43,780円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 39,800円(税抜) / 43,780円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/08/04 10:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0894ページ                      |      |   |



| 品番        | 長さ  | 電線径                    | 重量    | 許容電流 | 漏電感度 | 材質 | 価格          |
|-----------|-----|------------------------|-------|------|------|----|-------------|
| EA815BF-7 | 30m | 2.0mm <sup>2</sup> ×3心 | 7.8kg | 15A  | 15mA | 鉄板 | 39,800円(税抜) |



### 仕様

|               |                         |         |                           |
|---------------|-------------------------|---------|---------------------------|
| メーカー          | ハタヤリミテッド(HATAYA)        | 型番      | BE-30K                    |
| コード長          | 30m                     | 重量      | 7.8kg                     |
| コンセント数        | 3個                      | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付           |
| 許容電流          | 15A                     | 電線仕様    | VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心 |
| サイズ           | 275(W)×219(D)×355(H) mm | 漏電感度電流  | 15mA                      |
| 材質            | 円盤:鉄板                   | 高速形     | 衝撃波不動作形                   |
| フキユートビプラグ付    |                         |         |                           |
| 屋外用           |                         |         |                           |
| 防雨型コンセントキャップ付 |                         |         |                           |
| 電源パイロットランプ付   |                         |         |                           |
| 地絡漏電遮断器付      |                         |         |                           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.