

品番 : EA815BH-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(アース付)



販売価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 06:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	NP-E34
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0㎟×3心
コード長	30m	サイズ	260×220×341(H)mm
重量	7.2kg		
ポッキンプラグ付			

代替品

	品番 EA815BH-30A コメント 変更点: サイズ、重量
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.