

品番 : EA815BH-30A

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(アース付)



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 16:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0873ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NNP-E34
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
コード長	30m	重量	7.4kg
仕様	屋内型	パイロットランプ	あり
温度センサー	なし	色	黄色
サイズ(W×D×H)mm	275×220×341	使用環境温度	0~35℃
アース付			
ロックプラグ付			
スッキリ巻取り収納の電工ドラム			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.