

品番 : EA815BH-50

品名 : AC125V/15A/50m コードリール(アース付)



販売価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0873ページ		



品番	品名	規格	単位	在庫
EA815BH-50	AC125V/15A/50m コードリール(アース付)	2P・15A・125V接地付	台	1

仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-E54
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心
コード長	50m	サイズ	290×230×363(H)mm
重量	10.8kg		
ポッキンプラグ付			
温度センサー付 (80℃超で電気遮断、自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.