

品番：EA815BH-61A

品名：AC125V/15A/20m コードリール(極太/アース無)



販売価格	19,600円(税抜)／ 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0893ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	NNP-204F
コード長	20m	重量	6.1kg
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V
電線仕様	SVCT3.5mm ² ×2心	入力	AC100V
色	シャンペンゴールド	サイズ(W×D×H)mm	275(W)×200(D)×341(H)mm
側板直径(mm)	275	巻胴直径(mm)	145
巻胴幅(mm)	120	仕様	屋内型
温度センサー	なし	入力プラグ	2Pプラグ
パイロットランプ	あり		
アース無			
スッキリ巻取り収納の電工ドラム。			
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm ² ！			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

