

品番 : EA815DA-4

品名 : AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)



販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/29 10:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0893ページ		



品番	品名	規格	単位	在庫
EA815DA-4	AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)	22A	台	1



高電圧遮断の確保
● 高電圧遮断専用用・高電圧遮断用
● 漏電遮断兼用型(過負荷遮断) +
漏電+過負荷(過電圧・過電流)
保護(リール)保護



仕様

メーカー	日動工業	型番	Z-EK34
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
コード長	30m	サイズ	290×257×363(H)mm
重量	7.9kg	漏電遮断器	過負荷漏電保護兼用型
漏電感度電流	15mA		
ポッキンプラグ付			
コンセント盤は回転しないので、巻取り時非常に便利です			
温度センサー付 (80℃で電気を遮断、手動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。			
漏電遮断器過負荷電流	15A		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.