

品番 : EA815DK-50

品名 : AC100V/15A/50m コードリール(過負荷漏電遮断)



販売価格	54,200円(税抜) / 59,620円(税込)		
カタログ価格	54,200円(税抜) / 59,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



ポッキングプラグ



過電圧保護の確保  
● 過電圧保護専用用・過電圧保護のみ  
● 漏電遮断器用・過電圧保護専用用  
- 漏電・過電圧(接地付)・  
短絡(コード)保護



品名	型番	規格	単位	在庫
AC100V/15A/50mコードリール	EA815DK-50	AC100V/15A/50m	台	1

### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-EK54
定格電圧	100V	定格電流	4A(全巻時) 15A(全延時)
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	コード長	50m
電線仕様	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	アース	あり
入力プラグ	ポッキングプラグ	漏電遮断器	過負荷漏電保護兼用
漏電遮断器過負荷電流	15A	漏電感度電流	15mA
パイロットランプ	あり	温度センサー	自動復帰
コンセント定格	2P・15A・125V 接地付	コンセント数	4個
入力	AC100V	使用環境温度	0~35℃
サイズ	290×230×363(H)mm	重量	10.9kg

屋内型

過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

温度センサー搭載(自動復帰型)

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.