

品番：EA815DL-30A

品名：AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)



販売価格	59,200円(税抜)／ 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜)／65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/10 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0894ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	NW-EK33
コンセント数	3個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心
コード長	30m	サイズ	300×215×390(H)mm
重量	8.4kg		
過負荷・短絡漏電遮断器付 漏電時に15mA感知で0.1秒以内に電気を遮断します。15A以上使用時、及びショート時にも作動します。			
温度センサー付 (80℃で電気遮断、自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。			
アースチェックポッキングプラグ付			
防雨・防塵型(通電部絶縁保護)			
漏電遮断器過負荷電流	15A		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.