品番: EA815DV-2

品名: AC125V/22A/30m コードリール(抜け止・漏電遮断)



販売価格	43,800円 (税抜)/ 48,180円(税込)				
カタログ価格	43,800円(税抜)/48,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 10:18現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0895ページ				





仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-EB34N
コンセント数	4個	コンセント定格	2P·15A·125V 接地付、抜け止め式
電線許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0m㎡×3心
コード長	30m	サイズ	290×210×363(H)mm
重量	7.5kg	漏電遮断器	漏電保護専用
漏電感度電流	15mA		

ポッキンプラグ付

温度センサー付 (80℃で電気を遮断、手動復帰型)

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。

漏電遮断器過負荷電流 30A

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.