

品番 : EA815DV-2

品名 : AC125V/22A/30m コードリール(抜け止・漏電遮断)



販売価格	40,900円(税抜) / 44,990円(税込)		
カタログ価格	40,900円(税抜) / 44,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



ポッキンプラグ

電線規格	電線径	電線長さ	電線重量	電線巻戻し回数
VCT2.0mm ² ×3心	φ2.0	30m	約1.5kg	約100回

仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-EB34N
定格電圧	100V	定格電流	5A(全巻時) 15A(全延時)
電線許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	コード長	30m
電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心	アース	あり
入力プラグ	ポッキンプラグ	漏電遮断器	漏電保護専用
漏電感度電流	15mA	パイロットランプ	あり
温度センサー	自動復帰	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付、抜け止
コンセント数	4個	入力	AC100V
使用環境温度	0~35℃	サイズ	290×210×363(H)mm
重量	7.5kg		

屋内型

通常のプラグを右に回すことで抜け効果が得られる抜け止コンセント仕様

漏電保護専用ブレーカー付

温度センサー搭載(自動復帰型)

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.