

品番 : EA815DW-16

品名 : AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,000円(税抜) / 72,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,000円(税抜) / 72,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 21:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0869ページ | | |



カタログ訂正 26/05/27 重量の訂正。誤:16kg、正:17kg(No.57 9025)

仕様

| | | | |
|--------|------------------|-------------|----------------------------|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | VRD-315 |
| 容量 | 1.5KVA | 入力電圧 | 三相200V(±10%) |
| 入力プラグ | 三相200V・接地3P・20A | 出力電圧×コンセント数 | 単相115V×2個 三相200V×1個 |
| 定格出力電流 | 10A | 1時間出力電流 | 15A |
| コード長 | 30m | 電線仕様 | SVCT2.0mm ² ×4心 |
| アース | あり | 保護機能 | 安全ブレーカー(15A) |
| サイズ | 320×278×400(H)mm | 重量 | 17kg |

三相200Vがそのまま使えて115Vも供給できる、降圧トランス内蔵コードリール

※入力は許容電圧の範囲でご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.