

品番 : EA815DX-1

品名 : AC200V/15A/30m コードリール(单相)



販売価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0869ページ		



品番	品名	規格	単位	在庫
EA815DX-1	AC200V/15A/30m コードリール(单相)	250V 5A(全巻時) 15A(全延時)	個	3

#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-E230-15A
定格電圧	250V	定格電流	5A(全巻時) 15A(全延時)
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	コード長	30m
電線仕様	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	アース	あり
入力プラグ	接地2P	パイロットランプ	あり
コンセント定格	接地2P・15A・250V	コンセント数	4個
入力	单相200V	使用環境温度	0~35℃
サイズ	290×210×363(H)mm	重量	7.5kg
屋内型			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.