

品番 : EA815DY-1

品名 : AC200V/20A/30m コードリール(三相)



販売価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
カタログ価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 10:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0869ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	ND-E330-20A
電圧	三相200V		
屋内型			
許容電流	19A(※ケーブルの能力値)	コンセント定格	(φ35)接地3P・20A・250V
コンセント数	3個	電線種別・太さ×心	SVCT・2.0mm ² ×4心
コード長	30m	サイズ	300×218×389mm
重量	9.1kg	保護機能	アース(250V 20A)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.