

品番 : EA815DY-11

品名 : AC200V/20A/20m コードリール(三相・アース付)



販売価格	31,900円(税抜)／35,090円(税込)		
カタログ価格	31,900円(税抜)／35,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0892ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	ND-E320-20A
コンセント数	3個	コンセント定格	3P・20A・250V接地付
許容電流	19A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	SVCT2.0.m ² ×4芯
コード長	20m	サイズ	320×218×389(H)mm
重量	7.1kg	入力プラグ	接地3P
仕様	屋内型	アースチェックランプ	あり
スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!			
アース付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.