

品番 : EA815DY-3A

品名 : AC200Vx30m コードリール(三相・過負荷漏電遮断)



販売価格	64,200円(税抜) / 70,620円(税込)		
カタログ価格	64,200円(税抜) / 70,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0869ページ		



過電圧・短絡保護の機能
● 過電圧・短絡保護兼用・漏電保護の2
● 漏電検出機能(過電圧・過電流)
→ 漏電・過負荷(過電圧・過電流)による
電線(ケーブル)の保護

仕様

メーカー	日動工業	型番	ND-EC330-20A
コード長	30m	重量	9.3kg
コンセント数	2個	コンセント定格	(φ35)接地3P・20A・250V
許容電流	19A	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×4心
漏電感度電流	15mA	漏電遮断器過負荷電流	20A
サイズ	300×253×389(H)mm		

過負荷・短絡漏電保護兼用
(※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.