

品番：EA815DY-51

品名：AC200V/20A/20m コードリール(三相・ロック式・アース付)



販売価格	40,800円(税抜)／ 44,880円(税込)		
カタログ価格	40,800円(税抜)／44,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/22 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0892ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	ND-E320L-20A
コンセント数	3個	コンセント定格	3P・20A・250V接地付
許容電流	19A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	SVCT2.0.m㎡×4心
コード長	20m	サイズ	320×218×389(H)mm
重量	7.1kg	入力プラグ	接地3P 引掛式(外カギ)
仕様	屋内型	アースチェックランプ	あり
パイロットランプ	あり	温度センサー	なし
三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式！			
アース付			
抜け落ちる心配がない引掛式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.