

品番 : EA815FA-1

品名 : AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)



販売価格	25,500円(税抜) / 28,050円(税込)		
カタログ価格	25,500円(税抜) / 28,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0871ページ		



品番	コード長	コンセント数	電線種別	太さ	重量	サイズ
EA815FA-1	30m	3	VCT	2.0mm <sup>2</sup>	7.6kg	260×220×341(H)mm

#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NPW-E33
コード長	30m	コンセント数	3個
コンセント定格	2P・15A・125V・接地付	電線種別・太さ	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	サイズ	260×220×341(H)mm
重量	7.6kg		
ポッキンプラグ、防雨・防塵キャップ付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.