

品番：EA815FA-16

品名：AC125V/15A/20m コードリール(防雨・防塵型/アース付)



販売価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/27 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0911ページ		



規格	
品名	コードリール
品番	EA815FA-16
仕様	AC125V/15A/20m
材質	ABS樹脂
重量	5.9kg
寸法	275×220×341(H)mm
色	ブルー
付属品	コードリール
保証	1年保証
備考	



仕様

メーカー	日動工業	型番	NPW-E23
コンセント数	3個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0.m㎡×3芯
コード長	20m	サイズ	275×220×341(H)mm
重量	5.9kg	入力プラグ	ポッキンプラグ
仕様	屋内・屋外兼用型	防水規格	IPX3
漏電遮断器	漏電保護専用	漏電感度電流	15mA
パイロットランプ	あり	温度センサー	なし

防雨型・防塵型
アース付
防雨キャップ付
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全！
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

