

品番 : EA815FD-1

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(電圧電流メーター付)



販売価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
カタログ価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/17 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0871ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	NPDMW-EK33
コード長	30m	重量	7.8kg
コンセント数	3	コンセント定格	2P・15A・125V
定格電流	全巻時: 5A 全延時: 15A	許容電流	22A
電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心	サイズ	275(W)×220(D)×341(H)mm
屋外型			
防雨型			
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。			
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。			
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキングプラグ。			
過負荷漏電保護兼用型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

