

品番 : EA815G-51

品名 : AC100V/12A/0.5m センサーコード(防雨型)



販売価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
カタログ価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2049ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	SSW-0.5
用途	工事現場の照明に 屋外イルミネーションに	アース	なし
定格	125V・12A	電線仕様	VCT0.75m <sup>2</sup> ×2心
プラグ形状	防雨2Pプラグ	コンセント形状	2P防雨コンセント
コンセント数	1個	入力	AC100V
容量	1200W	使用環境温度	-20~50℃
防水規格	IPX3	通電照度	150lx(150lxを境にON/OFF)
サイズ	500mm	コード長	0.5m
重量	160g		

屋内・屋外兼用型

明暗センサーとして照明器具に取り付ける事で暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯します。  
※照明器具のスイッチはONのまま

本商品は防雨型です。防水型ではありません。  
屋外仕様を有効にするために必ず形状の合った防雨プラグを接続してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.