

品番：EA815GA-393

品名：125V/15A タップ(2口/電話回線雷ガード)



販売価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
カタログ価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/20 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SP310TEL
コンセント	2P×2口	定格	15A・125V(1500W)
サイズ	112(W)×46(D)×36.5(H)mm	プラグ	2P
重量	112g	付属品	モジュラーコード(1.5m)
サージ耐量	電源部(バリスタ):5500A TEL部(アレスタ):10000A	バリスタ電圧	電源部(バリスタ):470V TEL部(アレスタ):230V
サージ吸収素子	電源部:バリスタ 電話回線部:アレスタ	制限電圧	電源部:470V/1mA 電話回線部:230V/(100V/s)
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。

コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。

電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。

電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ルーターを雷からガードできます。

雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。

アース線が接続できる端子付きです。

※アースケーブルは別途ご購入ください。

壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.