


品番：EA815GB-6

品名：三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ



販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 09:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0874ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	2BW-EK2-20A
コンセント定格	19A・200V	電線仕様	SVCT2.0mm ²
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	接地3P×1個(防雨キャップ付)	コード長	1次側:0.5m/2次側:0.2m
重量	1.2kg	仕様	屋内・屋外兼用型/マグネット付
防水規格	IPX3		
過負荷・漏電保護兼用			
アース付			
防雨型			
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.