

品番 : EA815GB-6

品名 : 三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	2BW-EK2-20A
コンセント定格	19A・200V	電線仕様	SVCT2.0mm ²
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント数	接地3PX1個(防雨キャップ付)	コード長	1次側:0.5m/2次側:0.2m
重量	1.2kg	仕様	屋内・屋外兼用型/マグネット付
防水規格	IPX3		

過負荷・漏電保護兼用

アース付

防雨型

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.