

品番 : EA815GD-10

品名 : AC125V/15A/10m 延長コード



販売価格	3,520円(税抜) / 3,872円(税込)		
カタログ価格	3,520円(税抜) / 3,872円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/12/17 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



電線 VCT2c×1.25mm<sup>2</sup>  
定格 125V-15A  
長さ 10m  
カラー 黄  
形状 状袋入

【特徴】  
●定格の十字タイプ延長コードです。  
●非常にやわらかく柔軟性に優れています。

## 仕様

メーカー	正和電工	型番	VCTM-10
商品名	トライアングルマルチタップ	コンセント定格	15A・125V (1500W)
電線仕様	VCT1.25mm <sup>2</sup> ×2心	コンセント数	3個
コード長	10m	カラー	イエロー
重量	1.3kg		
プラグ部は耐トラッキング仕様			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.