

品番：EA815GF-10

品名：AC125V/15A/10m 延長コード



販売価格	3,430円(税抜)／3,773円(税込)		
カタログ価格	3,430円(税抜)／3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2025/05/13 02:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



15A 補助コード
電 線: VCT2c×1.25mm²
定 格: 125V-15A
全 長: 10m
カラー: 黄

仕様

メーカー	正和電工	型番	GA-10
コンセント定格	125V・15A (1500Wまで)	電線仕様	VCT1.25mm ² ×2心
コード外径	9.6mm	コード長	10m
コンセント数	1個	重量	1.2kg
カラー	黄色		

VCTケーブルを使用していますので、屋外で使用する電動工具などに最適です。

プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。

<使用上のご注意>

- ・プラグ、コンセント部は防水仕様ではありません。
- ・水のかかるところで使用すると絶縁低下を生じ、感電の原因となり危険です。
- ・コードを束ねたまま使用すると加熱し、火災の原因になり危険です。必ず伸ばしてお使いください。
- ・商品の許容量は、15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
- ・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部分を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。
- ・プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
- ・コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。

