

品番：EA815GJ-20


品名：AC125V/15A/ 20m 延長コード



販売価格	8,160円(税抜)／8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜)／8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 18:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



電 線:VCTF2c×2mm2
定 格:125V-15A
索 長:20m
カラー:黒



仕様

メーカー	正和電工	型番	MR-20
定格	125V・15A	電線仕様	VCTF2.0mm ² ×2心(1500W)
コンセント	2P×3口	長さ	20m
重量	2.6kg	カラー	黒
十字型マルチタップ延長コード			
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。			
延長コードセット法規格、適合商品です。			
<使用上のご注意> ・本商品は、VCTFキャブタイヤコードを使用しておりますので主に 屋内での使用を推奨いたします。 ・商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。 ・コードは束ねた状態または束ねた状態で使用しないで下さい。発熱し発火の原因となり非常に危険です。 ・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.