

品番：EA815GL-103A

品名：AC125V/15Ax 3m 延長コード (雷サージ・ブレーカー付)



販売価格	1,230円 (税抜) / 1,353円 (税込)			
カタログ価格	1,230円 (税抜) / 1,353円 (税込)			
在庫数	最新在庫: 9 (2025/05/20 22:01現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0900ページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	Y02BKNS113WH
コンセント	2P×1口	コード長	3m
定格	15A・125V(1,500W)	スイッチ	1個(ブレーカー内蔵)
雷サージ機能	最大サージ電圧6,000V、 制限電圧400V(本体内蔵)	本体サイズ	46(W)×32(D)×70(H)mm
重量	279g	カラー	ホワイト
機能	・シャッター ・ブレーカー ・雷ガード ・ノイズフィルター		

スイングプラグ(絶縁カバー付)
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1,500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。

耐トラッキング仕様

代替品



品番 EA815GE-3
コメント 変更点:雷サージ無し、口3つ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.