

品番 : EA815GL-108

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ° (4口/個別防水スイッチ付)



販売価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
カタログ価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1879ページ		



セーフティ&エコの「個別防水※1スイッチ付」

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WHA25344WP
コンセント	2P×4口	コード長	3m
定格	15A・125V(1500W)	個別スイッチ	4個
サイズ	50×210×33mm		

こまめな「入」「切」でかしく省エネできる個別防水スイッチ付。

防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。

二重ボディ構造を採用しており、内ボディはトラッキングに強いユリア樹脂、外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂を使っているため熱に強いタップです。

トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」採用しています。

断線の原因ともなりうるタップ根本部の折り曲げ強度はJIS規格値の4倍と、大変丈夫です。

差込口の接続コンセントも発熱しにくい高電動材を採用しています。

代替品

品番	EA815GL-107
コメント	2m 仕様をご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.