


品番 : EA815GL-128A

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・個別スイッチ付)



販売価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
カタログ価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/03 04:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1879ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WHS2634DKP
コンセント	2P×4口	コード長	3m
定格	15A・125V(1500W)	サイズ	40×201×28mm
重量	410g		
個別スイッチ4個			
差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をオンオフできるので、待機電力の無駄も解消します。			
内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した熱に強い二重ボディ。			
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。			
コード根元部折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品の2倍にアップしました。			
コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止します。			
「スイッチON」を光ってお知らせもします。			
ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

