

品番 : EA815GL-133A

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・個別スイッチ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,350円(税抜) / 4,785円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,350円(税抜) / 4,785円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 12:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1879ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-------------------|------|-------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHS2636DKP |
| コンセント | 2P×6口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 40×298×28mm |
| 重量 | 450g | | |
| 個別スイッチ6個 | | | |
| 差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をオンオフできるので、待機電力の無駄も解消します。 | | | |
| 内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した熱に強い二重ボディ。 | | | |
| 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 | | | |
| コード根元部折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品の2倍にアップしました。 | | | |
| コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止します。 | | | |
| 「スイッチON」を光ってお知らせもします。 | | | |
| ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

