

品番 : EA815GL-182

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(3口・防水扉付)



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/05 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1879ページ		

#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WHA2523WKP
コンセント	2P×3口	コード長	2m
定格	15A・125V(1500W)	コード	二重被覆の安全構造
サイズ	35×97×22mm	重量	228g
仕様	パッキン付コンセント		

防水扉付(防水扉が一時的な水しぶき、ホコリの侵入をガードします。)

内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です。

高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。

折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品より約2倍にアップした「丈夫なコードと根元部」

トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.