


品番 : EA815GL-198

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/01 17:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1879ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------|------|------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA2936WKP |
| コンセント | 2P×6口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コード | 二重被覆の安全構造 |
| サイズ | 41×146×26mm | 重量 | 354g |

ACアダプターもスッキリ収まります。

差込口の接続コンセントも発熱しにくい高電動材を採用しています。

内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用、熱に強い二重ボディ。

コード根元部折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品比の2倍にアップしました。

栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。

ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.