

品番：EA815GL-21A

品名：100V/14Ax2m テーブルタップ° (USBポート/個別スイッチ付)



販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/24 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1880ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	WBK-2232SUA
サイズ	44×170×27mm	コード長	2m
使用温度範囲	-10℃~40℃	材質	本体:難燃性ABS樹脂
プラグ	2P		
AC差込口			
定格	14A・100V(1400W)	コンセント	2P×2口
USBポート			
USB出力 (A)	DC5V・3.4A (1ポート最大2.4A)	ポート数	2ポート
独立スイッチ (LEDランプ仕様) 付きUSBタップ			
火災防止機能搭載 (耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)			
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様			
コードは保護被ふく付安全構造			
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.