

品番 : EA815GL-307

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ<sup>o</sup> (6口・接地抜け止・MG付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,830円(税抜) / 6,413円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,830円(税抜) / 6,413円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/10 14:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1881ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                        |                   |       |                 |
|------------------------|-------------------|-------|-----------------|
| メーカー                   | 明工社               | 型番    | MR7906TJK3      |
| 定格                     | 15A・125V(1500W)   | コンセント | 接地2P(抜止)×6口     |
| プラグ                    | 接地2P<br>(耐トラッキング) | プラグ色  | 白               |
| コード長                   | 3m                | サイズ   | 44×360.5×25.5mm |
| エコ電線: EM-QOCTFコード      |                   |       |                 |
| 横形OA用抜け止め接地タップ(6コ口)    |                   |       |                 |
| パイロットランプ、マグネット(取外し可能)付 |                   |       |                 |
| RoHS10物質対応             |                   |       |                 |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.