

品番 : EA815GL-37

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ° (4口・ｽﾌﾟﾘｯﾄﾞ・ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/31 17:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1881ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	エレコム	型番	T-ECOH3430NM
コンセント	接地2P(抜止)×4口	コード長	3m
定格	15A・125V(1500Wまで)	プラグ	接地2P(2P変換アダプター付)
サイズ	45×200×30mm	プラグ仕様	3ピン・ストレートプラグ
材質	本体:ABS樹脂 プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂	重量	525g
カラー	グレー	付属品	3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付)

抜け止め機構付

マグネット付

通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。

EU RoHS指令に準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式4個口のマグネット付き抜け止めタップ

電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用

3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。

抜け止めコンセント差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。

裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。

電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用3.0mタップです。

差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。

ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。

パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適です。

PSE適合

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

※日本の商用100Vで動かすことを想定しております。

代替品



品番 EA815GL-153

コメント 抜け止 四つ口

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.