

品番 : EA815GL-74AB

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(3口・集中スイッチ付/白)



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 10:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	Y02BKNS315WH
コンセント	2P×3口	コード長	5m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(スイング式)
雷サージ機能	最大サージ電圧: 6000V 制限電圧: 400V	本体サイズ	46(W)×32(D)×130(H)mm
重量	458g	カラー	ホワイト

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。

合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。

ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。

180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

