

品番：EA815GM-241B

品名：AC125V/14A タップ° (USB充電ポ-ト付/個別スイッチ)



販売価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
カタログ価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/04 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1880ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-B102UC-2W
定格	14A・125V(1400Wまで)	プラグ	2P(スイング式、絶縁キャップ付)
コンセント	2P×4口	ポート数	2
コード長	2m	USB出力	DC5V・2.4A(合計)
サイズ	235×44×31mm	重量(g)	352
USBポート	USB Aポート×1、USB Type-Cポート×1	差込口間隔	36mm ※一箇所46mm ワイドピッチです。
コード	VFF 1.8平方ミリメートル×2芯 仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm	コード色	ホワイト
仮固定穴間隔	180mm	注意	※日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
保護機能	過電流保護・自動識別IC機能あり	適合規格	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

USB AポートとType-Cの2種類を搭載しており、最新のモバイル機器の充電も可能なタップ。2P・4個口・2m

USB出力合計2.4A仕様で、USB Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。

USB A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。

出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。

差込口は、2P4個口の個別スイッチ付きで、ホコリ防止のシャッター付きです。

プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.