

品番：EA815GM-243

品名：AC100V/14A/1.5m タップ° (USB充電ポ-ト5個付/ヶ)



販売価格	7,280円(税抜)／8,008円(税込)		
カタログ価格	7,280円(税抜)／8,008円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1880ページ		



Type-C充電でPD30W対応のスマートフォンやタブレットを同時充電できるスタンド機能付き

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-B47UC-15BK
定格容量	14A・100V(1400Wまで)	USBポート定格出力	DC5V・3A(合計) Type-C×1のみ使用の場合、PD30W まで対応。 USB-AとType-Cを同時使用の場合、 15Wずつ対応。
プラグ	2P(絶縁キャップ付きL型プラグ)	差込口	2P・5個口
差込口タイプ	ノーマルタイプ	差込口間隔	28mm
シャッター	あり	雷ガード	あり
USBポート数	USB Type-C×1ポート(PD30W対応)、USB A×2ポート	コード導体サイズ	HVFF1.5スクエア(SQ)×2心
コード仕上り外形寸法	4.2mmx7.6mm	電源コード長	1.5m
二重構造	あり	コード色	ブラック
制限電圧	775V(10A)	サージ耐量	最大サージ電圧/3000V
バリスタ電圧	470V	スイッチ	一括集中スイッチ
保護機能	過電流保護機能	コードの種類(被ふく)	二重被ふくコード

USB PD (USB Power Delivery)	対応	サイズ	W275×D63×H33mm
重量	585g	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品		
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。			
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。			
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。			
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。			
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。			
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。			
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.