


品番 : EA815GM-322

品名 : AC125V/15Ax5m タップ° (7口/3P/一括スイッチ/抜止)



販売価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
カタログ価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1881ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-F37-5ZAD
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	サイズ	305(W)×50(D)×305(H)mm
コンセント	3P×7口	コード長	5m
カラー	ホワイト	プラグ	3P(3P→2P変換アダプタ付き)
コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm	付属品	3P→2P変換アダプタ、ネームタグ(7枚)、3P抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

一括集中スイッチ+3P→2P変換アダプタ付き。7個口・3P・5m・簡易袋パッケージ。

一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。

通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。

プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。

スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。

コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。

ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.