


品番：EA815GM-334

品名：AC125V/15Ax5m タップ° (6口/3P/一括スイッチ/抜止)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0902ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-36MG-5
コンセント	3P(抜止)×6口	コード長	5m
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	プラグ	3P(3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ	305(W)×45(D)×26(H)mm	カラー	ホワイト
差込口間隔	35mm	アースコード長	150mm
コード仕上がり外形寸法	8.5mm	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用安全法(PSE)技術基準適合品		

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防げます。※接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。

トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。

3P→2P変換アダプタ付きです。

アースターミナル付きです。

マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。

<ご注意>

※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。

135%オーバー時(2025W)約1時間

200%オーバー時(3000W)約4~50秒

300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒

500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒

※室温25℃の場合

<ブレーカーが作動した場合>

※一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセット側にスイッチを押して使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.